



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India

Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992

info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

La Descrizione fondamentale Tecnica s Per Raddoppiail Frullatore di Cono (Double Cone Blender)

Volume	Riferire la Tavola di Capacità
Il contenitore	Riferire la Tavola di Capacità
Dimensioni Interne	
Forma di contenitore	La sezione centrale Cilindrica con la cima e le sezioni inferiori coniche.
Il materiale di Costruzione (Le opzioni)	Il Contatto di prodotto, Non il Contatto Separa: <ul style="list-style-type: none">▪ L'acciaio al carbonio Confermando a ASTM UN 36 / È 2062▪ ASTM SA 240 Gr. 304/ Gr. 316 / Il Materiale di Lega Speciale
Posizione	Il materiale di Costruzione – L'Acciaio strutturale / l'Acciaio al carbonio / l'Acciaio Inossidabile. Conveniente per resistere il carico dinamico Di frullatore.
Fine di superficie	<ul style="list-style-type: none">▪ Le Superfici di Acciaio Inossidabile interne sono lucidate a 120 sabbione▪ External Le Superfici di Acciaio inossidabile sono delle matt ha lucidato / la perla di bicchiere fatta esplodere▪ Mild Le Superfici di acciaio: Incollare Dipinto / lo Smalto Sintetico Ha Dipinto
Azionemescolando	Attraverso Che la cadendo Azione del Contenitore.
Spinta	Norma <ul style="list-style-type: none">▪ 3 Fase, Non Arde la Prova, il Motore di Induzione, 415 V, 50 Hz▪ Gearbox – La Riduzione di verme / la Riduzione Elicoidale▪ Suitable Agganciamenti▪ Electromagnetic / Il Freno di Propulsore Idraulico▪ Constant Accelerare l'Operazione Facoltativo <ul style="list-style-type: none">▪ Motore di Geared col freno integrato elettromagnetico▪ L'Operazione di Velocità variabile usando la Spinta di Frequenza Variabile
Addebitamento	Attraverso Il Becco di addebitamento di misura adeguata fornita sul contenitore di frullatore.
Scaricare	Attraverso il manuall y ha operato la farfalla valvola.
Elettrico	Il Quadro dei comandi elettrico ha fatto dall'Acciaio al carbonio, la Polvere Ha Ricoperto. Fornito con i Dispositivi di Controllo convenienti, gli Indicatori, Commuta gli Ingranaggi, la Protezione di Sovraccarico, la Sicurezza Unisce.
Dimensioneglobale	Riferire la Tavola di Capacità
Apparecchiaturadi laboratorio	Disponibile in 5, 10 Litri Lavorando la Capacità
L'intensificatore Sbarra / le Tagliatrici	Facoltativo. Per la disintegrazione di agglomerati.
Caratteristiche facoltative	L'Apparecchiatura di GMP, l'Operazione di Vuoto, Jacketed, ecc.

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.