



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India
Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992
info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

S Técnico básico de Especificación Para el Licuadora Doble de Cono (Double Cone Blender)

Volumen	Refiérase Mesa de Capacidad
El contenedor las Dimensiones Internas	Refiérase Mesa de Capacidad
Forma de contenedor	La sección Cilíndrica central con la cima y secciones cónicas inferiores.
La materia de la Construcción (Las opciones)	El Contacto del producto, No Contacto Despide: <ul style="list-style-type: none">▪ El acero que Confirma a ASTM UN 36/ES 2062▪ ASTM SA 240 Gr. 304/Gr. 316/La Materia Especial de Aleación
Soporte	La materia de la Construcción – El Acero estructural/acero/Acero Inoxidable. Conveniente resistir a la carga dinámica De licuadora.
Fin de superficie	<ul style="list-style-type: none">▪ Las Superficies Inoxidables internas del Acero son dadas brillo a 120 granos de arena▪ External Las Superficies inoxidable del Acero son matt dio brillo/la cuenta de vidrio estallada▪ Mild El acero Surge: El epoxi Pintó/Esmalte Sintético Pintó
Mezclar la Acción	Por Derribar la Acción del Contenedor.
Maneje	Estándar <ul style="list-style-type: none">▪ 3 Fase, No Llamea la Prueba, el Motor de la Inducción, 415 V, 50 Hz▪ Gearbox – La Reducción del gusano/la Reducción Helicoidal▪ Suitable Parejas▪ Electromagnetic /El Freno Hidráulico de Empujador▪ Constant Apresure la Operación Opcional <ul style="list-style-type: none">▪ Engranó el Motor con freno electromagnético innato▪ La Operación variable de la Velocidad que utiliza la Frecuencia Variable Maneja
Cargar	Por La Boca que carga del tamaño adecuado proporcionó en el contenedor del licuadora.
Descargar	Por manuell Y operó mariposa válvula.
Eléctrico	El Tablero de control eléctrico hizo del acero, el Polvo Revistió. Proporcionado con Dispositivos convenientes de Control, los Indicadores, Cambian Engranajes, la Protección de Sobrecarga, la Seguridad se Engancha.
Dimensión general	Refiérase Mesa de Capacidad
Equipode laboratorio	Disponible en 5, 10 Litros la Capacidad que Trabaja
Intensificador Impide/Helicópteros	Opcional. Para la desintegración de aglomerados.
Características opcionales	El Equipo de GMP, Limpia con aspiradora la Operación, Jacketed, etc.

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.