



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India
 Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992
 info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

Grundlegende Technische Spezifikationen Für Doppelten Planetarischen Mixer (Double Planetary Mixer)

Band	Verweisen Sie Kapazitätsnachweis
Innerer Behälter Bemisst	Verweisen Sie Kapazitätsnachweis
Behältergestalt	Zylindrisch mit flachem unterem Gerüst hat Fingerknöchelradius
Material der Konstruktion (Optionen)	Produktkontakt, Nicht Trennt Kontakt: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kohlenstoffstahlbestätigen zu ASTM A216 Gr. WCB / IST 1030 ▪ ASTM SA 240 Gr. 304/ Gr. 316 / Besonderes Legierungsmaterial ▪ Wear Widerstandsfähige Buchsen können abschleifendes Material geliefert werden
Jacke für Wärmetausch (Wahlfrei)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemacht von Kohlenstoffstahlbestätigen zu ASTM A216 Gr. WCB / IST 1030; ASTM SA 240, Gr. 304. ▪ Standard Entwerfen Sie Druck: 4 Kg/cm²(g)
Behälterdecke	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zylindrisch Decke mit Düsen, während erfordert. Festgeklammert zu Behälter.
Gestell	Material der Konstruktion – Struktureller Stahl / Kohlenstoffstahl / Edelstahl. Passend, dynamischer Last des Mixers zu widerstehen
Äußerliches Ende	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Innerer Edelstahl Oberflächen ist zu 120 Staub poliert ▪ External Edelstahl Oberflächen ist hat matt / Glasperle gesprengt hat poliert ▪ Mild Stahl Taucht Auf: Epoxidharz Hat Geanstrichen / Künstliches Email Hat Geanstrichen
Mischungsblätter (Optionen)	Profil: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechteckige Blätter (2 nein). ▪ Other Profile als pro Produktbedingungen. Material der Konstruktion: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wurfstahl bestätigend zu ASTM A216 Gr. WCB / IST 1030 ▪ Werfen Sie Edelstahlbestätigen zu ASTM SA 351 CF 8 / CF 8M / CF 3 / CF 3M ▪ Besonderes Legierungsmaterial
Blattbewegung	Planetarische Bewegung. Blätter drehen um die Mittellinie vom Behälter und drehen sich auch um ihre eigene Achse.
Antrieb	Standard <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 Phasen, Flammt Nicht Beweis, Einlassmotor, 415 V, 50 Hz ▪ Gearbox – Wurmreduktion / Spiralenförmige Reduktion ▪ Suitable Paare ▪ Constant Rasen Sie Betrieb Wahlfrei <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eingestellten Motor ▪ Variable Geschwindigkeit Betrieb benutzend Veränderlichen Frequenzantrieb
Laden	Durch Oberteil vom Behälter

Entladen	Durch Oberteil vom Behälter
Aufheben und Herunterlassen vom Behälter	Durch einen hydraulischen Zylinder benutzend manuell bediente hydraulische Pumpe / hydraulischen Kraftpack.
Elektrisch	Elektrische Schalttafel, die von Kohlenstoffstahl gemacht worden ist, Hat Pulver Angestrichen. Versorgt mit passenden Steuervorrichtungen, Anzeiger, Schaltet Gänge, Überlasten Sie Schutz, Sicherheitstromunterbrechungen.
Gesamtdimension	Verweisen Sie Kapazitätisch
Laborsausrüstungen	Verfügbar in 5, 10 Liter Arbeitend Kapazität
Wahlfreie Kennzeichen	GMP Ausrüstungen, Saugt Betrieb usw. Ab.

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.