



# Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India  
Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992  
info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

## S Técnico básico de Especificação Para Batedeira Dupla de Cone (Double Cone Blender)

<b>Volume</b>	Rifera Tabela de Capacidade
<b>A vasilha Dimensões Internas</b>	Rifera Tabela de Capacidade
<b>Forma de vasilha</b>	Seção Cilíndrica central com topo e conical inferior secciona.
<b>O material de Construção (Opções)</b>	O Contato de produto, Não Contato Parte: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ O Aço de carbono Confirmando a ASTM UNS 36 / É 2062</li><li>▪ ASTM SA 240 Gr. 304/ Gr. 316 / Material Especial de Liga</li></ul>
<b>Posição</b>	O material de Construção – Aço estrutural / Aço de Carbono / Aço inoxidável. Conveniente resistir carga dinâmica De bateadeira.
<b>Emerja Acabamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Superfícies internas de Aço inoxidável são polidas a 120 ânimo</li><li>▪ External As Superfícies de Aço inoxidável são matt poliu / conta de vidro explodido</li><li>▪ Mild O aço Emerge: O Epoxy Pintou / Esmalte Sintético Pintou</li></ul>
<b>Misture Ação</b>	POR Que caindo Ação da Vasilha.
<b>Rodada</b>	Padrão <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3 Fase, Não Prova de Chama, Motor de Indução, 415 V, 50 Hz</li><li>▪ Gearbox – A Redução de minhoca / Redução de Helical</li><li>▪ Suitable Uniões</li><li>▪ Electromagnetic / Freio Hidráulico de Propulsor</li><li>▪ Constant Corra Operação</li></ul> Opcional <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Motor de Geared com inbuilt electromagnético freia</li><li>▪ Operação variável de Velocidade usando Rodada Variável de Frequência</li></ul>
<b>Cobre</b>	POR Cobre Bocal de tamanho adequado fornecido na vasilha de bateadeira.
<b>Descarregar</b>	Por manuall o y operou borboleta válvula.
<b>Elétrico</b>	Painel de comando elétrico fez de Aço de Carbono, Pó Revestiu. Fornecido com Artificios convenientes de Controle, Indicadores, Trocam Engrenagens, Sobrecarrega Proteção, Segurança Engrena.
<b>Dimensãototal</b>	Rifera Tabela de Capacidade
<b>Equipamentode laboratório</b>	Disponível em 5, 10 Litros Trabalhando Capacidade
<b>O reforçador Barra / Helicópteros</b>	Opcional. Para desintegração de agglomerates.
<b>Características opcionais</b>	O Equipamento de GMP, passa o aspirador Operação, Jacketed, etc.

**NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.**