



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India
Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992
info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

Especificações Técnicas básicas Para Batedeira Dupla de Planetário (Double Planetary Mixer)

Volume	Rifera Tabela de Capacidade
A vasilha	Rifera Tabela de Capacidade
Dimensões Internas	
Forma de vasilha	Cilíndrico com Prato Inferior Plano tem raio de nó
O material de Construção (Opções)	O Contato de produto, Não Contato Parte: <ul style="list-style-type: none">▪ O Aço de carbono Confirmando a ASTM UNS 36 / É 2062▪ ASTM SA 240 Gr. 304/ Gr. 316 / Material Especial de Liga▪ Wear Navios resistentes podem ser fornecidos para material abrasivo
A capa para Transferência de Calor (Opcional)	<ul style="list-style-type: none">▪ Feito de Carbono Aço Confirmar a ASTM UNS 36 / É 2062; SA DE ASTM 240, Gr. 304.▪ Standard Projete Pressão: 4 kg/cm²(g)
Cobertura de vasilha	<ul style="list-style-type: none">▪ Cilíndrico cubra com Bocais como exige. Segurou a Vasilha.
Posição	O material de Construção – Aço estrutural / Aço de Carbono / Aço inoxidável. Conveniente resistir carga dinâmica de bateadeira
Emerja Acabamento	<ul style="list-style-type: none">▪ Superfícies internas de Aço inoxidável são polidas a 120 ânimo▪ External As Superfícies de Aço inoxidável são matt poliu / conta de vidro explodido▪ Mild O aço Emerge: O Epoxy Pintou / Esmalte Sintético Pintou
Misture Lâminas (Opções)	O perfil: <ul style="list-style-type: none">▪ Lâminas retangulares (2 não.)▪ Other Os perfis de acordo com requisitos de produto. O material de Construção: <ul style="list-style-type: none">▪ Lance aço confirmar a ASTM A216 Gr. WCB / É 1030▪ O Aço inoxidável de molde confirma a SA DE ASTM 351 CF 8 / 8M DE CF / CF 3 / 3M DE CF▪ Material especial de Liga
Movimento de lâmina	Movimento de planetário. As lâminas giram sobre a linha de centro da vasilha e também revolve sobre o próprio eixo.
Rodada	Padrão <ul style="list-style-type: none">▪ 3 Fase, Não Prova de Chama, Motor de Indução, 415 V, 50 Hz▪ Gearbox – A Redução de minhoca / Redução de Helical▪ Suitable Uniões▪ Constant Corra Operação Opcional <ul style="list-style-type: none">▪ Motor de Geared▪ Variable A Operação de velocidade usando Rodada Variável de Freqüência
Cobre	Por Topo da Vasilha
Descarregar	Por Topo da Vasilha

Levantamento e o Abaixamento da vasilha	Por um cilindro hidráulico usando bomba hidráulica manualmente operada / pacote hidráulico de poder.
Elétrico	Painel de comando elétrico fez de Aço de Carbono, Pó Revestiu. Fornecido com Artíficios convenientes de Controle, Indicadores, Trocam Engrenagens, Sobrecarrega Proteção, Segurança Engrena.
Dimensãototal	Rifera Tabela de Capacidade
Equipamentode laboratório	Disponível em 5, 10 Litros Trabalhando Capacidade
Características opcionais	O Equipamento de GMP, passa o aspirador Operação, etc.

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.