



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India

Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992

info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

Especificações Técnicas básicas Para Arado Compartilham Batedeira (Plough Share Mixer)

Volume	Rifera Tabela de Capacidade
A vasilha Dimensões Internas	Rifera Tabela de Capacidade
Forma de vasilha	Tambor cilíndrico, Horizontal
O material de Construção (Opções)	O Contato de produto, Não Contato Parte: <ul style="list-style-type: none">▪ O Aço de carbono Confirmando a ASTM UNS 36 / É 2062▪ ASTM SA 240 Gr. 304/ Gr. 316 / Material Especial de Liga▪ Wear Navios resistentes podem ser fornecidos para material abrasivo
A capa para Transferência de Calor (Opcional)	<ul style="list-style-type: none">▪ Feito de Carbono Aço Confirmar a ASTM UNS 36 / É 2062; SA DE ASTM 240, Gr. 304.▪ Standard Projete Pressão: 4 kg/cm²(g)
Bocais	<ul style="list-style-type: none">▪ Alimento Bocal▪ Liquid Pulverize Bocal▪ Bocal de inspeção▪ Qualquer outros bocais como necessário
Posição	O material de Construção – Aço estrutural / Aço de Carbono / Aço inoxidável. Conveniente resistir carga dinâmica de bateadeira
Emerja Acabamento	<ul style="list-style-type: none">▪ Superfícies internas de Aço inoxidável são polidas a 120 ânimo▪ External As Superfícies de Aço inoxidável são matt poliu / conta de vidro explodido▪ Mild O aço Emerge: O Epoxy Pintou/ Esmalte Sintético Pintou
Misture Elemento	O arado Formou Pás. Os braços de pá são disparados ao eixo horizontal.
Caixade rolamento	O rolamento Abrigando feito de Nível de Ferro fundido ASTM UM-48 Gr. 30 Com rolamentos convenientes. Geralmente Impulso Suportando para carga de Axial, Rolamento Esférico de Cilindro para carga Radial
Caixade recheio	Duas etapa Sela <ul style="list-style-type: none">▪ Primeira Etapa – O Hylem / Selo de Teflon▪ Second Etapa – Teflon Glândula Empacotar puro
Rodada	Padrão <ul style="list-style-type: none">▪ 3 Fase, Não Prova de Chama, Motor de Indução, 415 V, 50 Hz▪ Gearbox – A Redução de minhoca / Redução de Helical▪ Suitable Uniões▪ Constant Corra Operação Opcional <ul style="list-style-type: none">▪ Motor de Geared▪ Variable A Operação de velocidade usando Rodada Variável de Frequência
Cobre	Por Alimentar Bocal

Descarregar	Por Bocal Inferior centralmente localizado de Descarga. As Opções de válvula: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nivele Fundo ▪ Slide Válvula de portão ▪ To sirva requisitos de freguês
Assembléiade helicóptero (Opcional)	Único / Múltiplo com Lâminas de Helicóptero para desintegração de Agglomerates
Elétrico	Painel de comando elétrico fez de Aço de Carbono, Pó Revestiu. Fornecido com Artíficos convenientes de Controle, Indicadores, Trocam Engrenagens, Sobrecarrega Proteção, Segurança Engrena.
Dimensãototal	Rifera Tabela de Capacidade
Equipamentode laboratório	Avai o lable em 5, 10 Litros Trabalhando Capacidade
Características opcionais	O Equipamento de GMP, passa o aspirador Operação, etc.

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.