



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India
 Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992
 info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

Las Especificaciones Técnicas básicas Para el Arado Comparten la Batidora (Plough Share Mixer)

Volumen	Refiérase Mesa de Capacidad
El contenedor las Dimensiones Internas	Refiérase Mesa de Capacidad
Forma de contenedor	El Tambor cilíndrico, Horizontal
La materia de la Construcción (Las opciones)	El Contacto del producto, No Contacto Despide: <ul style="list-style-type: none"> ▪ El acero que Confirma a ASTM UN 36/ES 2062 ▪ ASTM SA 240 Gr. 304/Gr. 316/La Materia Especial de Aleación ▪ Wear Los Transatlánticos resistentes se pueden proporcionar para la materia abrasiva
La chaqueta para la Transferencia del Calor (Opcional)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hecho de Confirmar de acero a ASTM UN 36/ES 2062; ASTM SA 240, Gr. 304. ▪ Standard Diseña la Presión: 4 kg/cm²(G)
Bocas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alimento Boca ▪ Liquid Rocie Boca ▪ Boca de inspección ▪ Cualquier otras bocas requirieron como
Soporte	La materia de la Construcción – El Acero estructural/acero/Acero Inoxidable. Conveniente resistir a la carga dinámica de la batidora
Fin de superficie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las Superficies Inoxidables internas del Acero son dadas brillo a 120 granos de arena ▪ External Las Superficies inoxidables del Acero son matt dio brillo/la cuenta de vidrio estallada ▪ Mild El acero Surge: El epoxi Pintó/ Esmalte Sintético Pintó
Mezclar el Elemento	Arado Formó Palas. Los armamentos de la pala son cerrados al túnel horizontal.
Envolturade cojinete	Cojinete de que Alberga hecho Lance Hierro el Grado ASTM UN-48 Gr. 30 Con cojinetes convenientes. Generalmente Empuje que Soporta para la carga Axial, Cojinete Esférico de Rodillo para la carga Radial
Cajade relleno	Dos Sellar del teatro <ul style="list-style-type: none"> ▪ Primero Etapa – Hylem/el Sello de Teflón ▪ Second Etapa – Puro Empacar de Glándula de Teflón
Maneje	Estándar <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 Fase, No Llamea la Prueba, el Motor de la Inducción, 415 V, 50 Hz ▪ Gearbox – La Reducción del gusano/la Reducción Helicoidal ▪ Suitable Parejas ▪ Constant Apresure la Operación Opcional

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Engranó el Motor ▪ Variable La Operación de la velocidad que utiliza la Frecuencia Variable Maneja
Cargar	Por Alimenta Boca
Descargar	Por Boca centralmente localizada de Descarga de Fondo. Las Opciones de la válvula: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fondo parejo ▪ Slide Válvula de puerta ▪ To convenga a cliente los requisitos
Asambleade helicóptero (Opcional)	Solo/el Múltiplo con Hojas de Helicóptero para la desintegración de Aglomerados
Eléctrico	El Tablero de control eléctrico hizo del acero, el Polvo Revistió. Proporcionado con Dispositivos convenientes de Control, los Indicadores, Cambian Engranajes, la Protección de Sobrecarga, la Seguridad se Engancha.
Dimensióngeneral	Refiérase Mesa de Capacidad
Equipode laboratorio	Avai la etiqueta en 5, 10 Litros la Capacidad que Trabaja
Características opcionales	El Equipo de GMP, Limpia con aspiradora la Operación, etc.

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.