



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India

Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992

info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

Especificações Técnicas básicas Para Batedeira de Fita (Ribbon Blender)

Volume	Rifera Tabela de Capacidade
A vasilha Dimensões Internas	Rifera Tabela de Capacidade
Vasilha de bateadeira	‘O U’ Formou
O material de Construção (Opções)	O Contato de produto, Não Contato Parte: <ul style="list-style-type: none">▪ O Aço de carbono Confirma a ASTM S Uns 36 / É 2062▪ ASA DE STM 240 Gr. 304/ Gr. 316 / SpMaterial de Liga de ecial▪ Wear Navios resistentes podem ser fornecidos para material abrasivo
A capa para Transferência de Calor (Opcional)	<ul style="list-style-type: none">▪ Feito de Carbono Aço Confirmar a ASTM S Uns 36 / É 2062; SA DE ASTM 240, Gr. 304.▪ Standard Projete Pressão: 4 kg/cm²(g)
Cobertura de vasilha	<ul style="list-style-type: none">▪ Plano Cubra com Bocais como necessário. Disparado à vasilha flange superior.
Bocais	<ul style="list-style-type: none">▪ Alimento Bocal▪ Bocal de inspeção▪ Qualquer outros bocais como necessário
Posição	O material de Construção – Aço estrutural / Aço de Carbono / Aço inoxidável. Conveniente a resista carga dinâmica de bateadeira
Emerja Acabamento	<ul style="list-style-type: none">▪ Superfícies internas de Aço inoxidável são polidas a 120 ânimo▪ External As Superfícies de Aço inoxidável são matt poliu / conta de vidro explodido▪ Mild O aço Emerge: O Epoxy Pintou/ Esmalte Sintético Pintou
Misture Elemento	Fitas duplas de Helix soldaram ao eixo principal por spokes.
Caixade rolamento	O rolamento Abrigando feito de Nível de Ferro fundido ASTM UM-48 Nível 30 Com rolamentos convenientes. Geralmente Impulso Suportando para carga de Axial, Rolamento Esférico de Cilindro para carga Radial
Caixade recheio	Duas etapa Sela <ul style="list-style-type: none">▪ Primeira Etapa – O Hylem / Selo de Teflon▪ Second Etapa – Teflon Glândula Empacotar puro
Rodada	Padrão <ul style="list-style-type: none">▪ 3 Fase, Não Prova de Chama, Motor de Indução, 415 V, 50 Hz▪ Gearbox – A Redução de minhoca / Redução de Helical▪ Suitable Uniões▪ Constant Corra Operação Opcional <ul style="list-style-type: none">▪ Motor de Geared▪ Variable A Operação de velocidade usando Rodada Variável de

	Frequência
Cobre	Por Alimentar Bocal
Descarregar	Por Bocal Inferior centralmente localizado de Descarga. As Opções de válvula: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nivele Fundo ▪ Slide Válvula de portão ▪ Butterfly Válvula ▪ To sirva requisitos de freguês
Elétrico	Painel de comando elétrico fez de Aço de Carbono, Pó Revestiu. Fornecido com Artíficos convenientes de Controle, Indicadores, Trocam Engrenagens, Sobrecarrega Proteção, Segurança Engrena.
Dimensãototal	Rifera Tabela de Capacidade
Equipamentode laboratório	Avai o lable em 5, 10 Litros Trabalhando Capacidade
Características opcionais	O Equipamento de GMP, Múltipla Descarga

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.