



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India
Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992
info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

Las Especificaciones Técnicas básicas Para Encinta el Licuadora (Ribbon Blender)

Volumen	Refiérase Mesa de Capacidad
El contenedor las Dimensiones Internas	Refiérase Mesa de Capacidad
Contenedor de batidora	‘U’ Formó
La materia de la Construcción (Las opciones)	El Contacto del producto, No Contacto Despide: <ul style="list-style-type: none">▪ El acero que Confirma a ASTM S Un 36/ES 2062▪ ASTM SA 240 Gr. 304/Gr. 316/SpMateria de Aleación de ecial▪ Wear Los Transatlánticos resistentes se pueden proporcionar para la materia abrasiva
La chaqueta para la Transferencia del Calor (Opcional)	<ul style="list-style-type: none">▪ Hecho de Confirmar de acero a ASTM S Un 36/ES 2062; ASTM SA 240, Gr. 304.▪ Standard Diseña la Presión: 4 kg/cm2(G)
Cubierta de contenedor	<ul style="list-style-type: none">▪ Plano Cubra con Bocas como requerido. Cerrado al contenedor reborde primero.
Bocas	<ul style="list-style-type: none">▪ Alimento Boca▪ Boca de inspección▪ Cualquier otras bocas requirieron como
Soporte	La materia de la Construcción – El Acero estructural/acero/Acero Inoxidable. Conveniente a resista a la carga dinámica del licuadora
Fin de superficie	<ul style="list-style-type: none">▪ Las Superficies Inoxidables internas del Acero son dadas brillo a 120 granos de arena▪ External Las Superficies inoxidables del Acero son matt dio brillo/la cuenta de vidrio estallada▪ Mild El acero Surge: El epoxi Pintó/ Esmalte Sintético Pintó
Mezclar el Elemento	La Hélice doble Encinta soldado al túnel principal por radios.
Envolturade cojinete	Cojinete de que Alberga hecho Lance Hierro el Grado ASTM UN-48 Grado 30 Con cojinetes convenientes. Generalmente Empuje que Soporta para la carga Axial, Cojinete Esférico de Rodillo para la carga Radial
Cajade relleno	Dos Sellar del teatro <ul style="list-style-type: none">▪ Primero Etapa – Hylem/el Sello de Teflón▪ Second Etapa – Puro Empacar de Glándula de Teflón
Maneje	Estándar <ul style="list-style-type: none">▪ 3 Fase, No Llamea la Prueba, el Motor de la Inducción, 415 V, 50 Hz▪ Gearbox – La Reducción del gusano/la Reducción Helicoidal▪ Suitable Parejas▪ Constant Apresure la Operación Opcional <ul style="list-style-type: none">▪ Engranó el Motor

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Variable La Operación de la velocidad que utiliza la Frecuencia Variable Maneja
Cargar	Por Alimenta Boca
Descargar	Por Boca centralmente localizada de Descarga de Fondo. Las Opciones de la válvula: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fondo parejo ▪ Slide Válvula de puerta ▪ Butterfly Válvula ▪ To convenga a cliente los requisitos
Eléctrico	El Tablero de control eléctrico hizo del acero, el Polvo Revistió. Proporcionado con Dispositivos convenientes de Control, los Indicadores, Cambian Engranajes, la Protección de Sobrecarga, la Seguridad se Engancha.
Dimensión general	Refiérase Mesa de Capacidad
Equipo de laboratorio	Avai la etiqueta en 5, 10 Litros la Capacidad que Trabaja
Características opcionales	El Equipo de GMP, Múltiples Descarga

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.