



# Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India

Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992

info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

## Las Especificaciones Técnicas básicas Para el Doble Arman la Batidora de Sigma (Double Arm Mixers)

<b>Volumen</b>	Refiérase Mesa de Capacidad
<b>El contenedor las Dimensiones Internas</b>	Refiérase Mesa de Capacidad
<b>Forma de contenedor</b>	‘W ’ formó
<b>La materia de la Construcción (Las opciones)</b>	El Contacto del producto, No Contacto Despide: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El acero que Confirma a ASTM UN 36/ES 2062</li><li>▪ ASTM SA 240 Gr. 304/Gr. 316/La Materia Especial de Aleación</li><li>▪ Wear Los Transatlánticos resistentes se pueden proporcionar para la materia abrasiva</li></ul>
<b>La chaqueta para la Transferencia del Calor (Opcional)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hecho de Confirmar de acero a ASTM UN 36/ES 2062; ASTM SA 240, Gr. 304.</li><li>▪ Standard Diseña la Presión: 4 kg/cm<sup>2</sup>(G)</li></ul>
<b>Cubierta de contenedor (Las opciones)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ La cubierta plana con Bocas requirió como</li><li>▪ Dome la cubierta formada con Bocas requiere como</li><li>▪ Hinged</li></ul>
<b>Soporte</b>	La materia de la Construcción – El Acero estructural/acero/Acero Inoxidable. Conveniente resistir a la carga dinámica de la batidora
<b>Fin de superficie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Las Superficies Inoxidables internas del Acero son dadas brillo a 120 granos de arena</li><li>▪ External Las Superficies inoxidable del Acero son matt dio brillo/la cuenta de vidrio estallada</li><li>▪ Mild El acero Surge: El epoxi Pintó / Esmalte Sintético Pintó</li></ul>
<b>Mezclar Hojas (Las opciones)</b>	El perfil: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ‘Z’ formó Hojas de Sigma(El estándar)</li><li>▪ Masticator Hojas</li><li>▪ Naben Hojas</li><li>▪ Spiral Hojas</li></ul> La materia de la Construcción: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El acero del molde que confirma a ASTM A216 Gr. WCB/ ES 1030</li><li>▪ Lance confirmar Inoxidable de Acero a ASTM SA 351, CF 8/CF 8M/CF 3/CF 3M</li><li>▪ Materia especial de Aleación</li></ul>
<b>Envolturade cojinete</b>	Cojinete de que Alberga hecho Lance Hierro el Grado ASTM UN-48 Gr. 30 Con cojinetes convenientes. Generalmente Empuje que Soporta para la carga Axial, Cojinete Esférico de Rodillo para la carga Radial
<b>Cajade relleno</b>	Dos Sellar del teatro <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Primero Etapa – Hylem/el Sello de Teflón</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Second Etapa – Puro Empacar de Glándula de Teflón</li> </ul>
<b>Maneje</b>	<p>Estándar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 Fase, No Llamea la Prueba, el Motor de la Inducción, 415 V, 50 Hz</li> <li>▪ Gearbox – La Reducción del gusano/la Reducción Helicoidal</li> <li>▪ Suitable Parejas</li> <li>▪ Constant Apresure la Operación</li> </ul> <p>Opcional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Engranó el Motor</li> <li>▪ Variable La Operación de la velocidad que utiliza la Frecuencia Variable Maneja</li> </ul>
<b>Cargar</b>	Por cubierta superior
<b>Descargar</b>	POR Cubierta superior inclinando de contenedor
<b>El contenedor que Inclina (Las opciones)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Por el arreglo manual en el equipo del laboratorio, el equipo pequeño de la capacidad</li> <li>▪ Through Arreglo Mecánico motorizado</li> <li>▪ Through El Cilindro hidráulico que utiliza transformador Hidráulico.</li> </ul>
<b>Eléctrico</b>	El Tablero de control eléctrico hizo del acero, el Polvo Revistió. Proporcionado con Dispositivos convenientes de Control, los Indicadores, Cambian Engranajes, la Protección de Sobrecarga, la Seguridad se Engancha.
<b>Dimensión general</b>	Refiérase Mesa de Capacidad
<b>Equipode laboratorio</b>	Disponibile en 3, 5, 10 Litros la Capacidad que Trabaja
<b>Características opcionales</b>	El Equipo de GMP, Limpia con aspiradora la Operación, el diseño Limpio Rápido, etc.

**NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.**