



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India
 Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992
 info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

Las Especificaciones Técnicas básicas Para Sola Batidora Planetaria (Single Planetary Mixer)

Volumen	Refiérase Mesa de Capacidad
El contenedor las Dimensiones Internas	Refiérase Mesa de Capacidad
Forma de contenedor	El Esqueleto cilíndrico con el fondo Hemisférico
La materia de la Construcción (Las opciones)	El Contacto del producto, No Contacto Despide: <ul style="list-style-type: none"> ▪ El acero que Confirma a ASTM UN 36/ES 2062 ▪ ASTM SA 240 Gr. 304/Gr. 316/La Materia Especial de Aleación
La chaqueta para la Transferencia del Calor (Opcional)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hecho de Confirmar de acero a ASTM UN 36/ES 2062; ASTM SA 240, Gr. 304. ▪ Standard Diseña la Presión: 4 kg/cm²(G)
Cubierta de contenedor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cubra con el puerto de la Inspección.
Soporte	La materia de la Construcción – El Acero estructural/acero/Acero Inoxidable. Conveniente resistir a la carga dinámica de la batidora
Fin de superficie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las Superficies Inoxidables internas del Acero son dadas brillo a 120 granos de arena ▪ External Las Superficies inoxidables del Acero son matt dio brillo/la cuenta de vidrio estallada ▪ Mild El acero Surge: El epoxi Pintó / Esmalte Sintético Pintó
Mezclar Hojas (Las opciones)	El perfil: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Azote el Batidor ▪ Drop Batidor central ▪ Others a petición de los interesados ▪ Optional Hoja de raspador
Movimiento de hoja	Movimiento planetario. La hoja gira acerca de la línea central del contenedor y gira también acerca de su propio eje.
Maneje	<p>Estándar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 Fase, No Llamea la Prueba, el Motor de la Inducción, 415 V, 50 Hz ▪ Gearbox – La Reducción del gusano/la Reducción Helicoidal ▪ Suitable Parejas ▪ Constant Apresure la Operación <p>Opcional</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Engranó el Motor ▪ Variable La Operación de la velocidad que utiliza la Frecuencia Variable Maneja
Cargar	Por Cima del Contenedor
Descargar	Por Válvula inferiora de Descarga
Levantar y Bajar	Por manual mecánico/motorizado mecánico/el arreglo hidráulico

del contenedor	
Eléctrico	El Tablero de control eléctrico hizo del acero, el Polvo Revistió. Proporcionado con Dispositivos convenientes de Control, los Indicadores, Cambian Engranajes, la Protección de Sobrecarga, la Seguridad se Engancha.
Dimensión general	Refiérase Mesa de Capacidad
Equipo de laboratorio	Disponible en 5, 10 Litros la Capacidad que Trabaja
Características opcionales	Equipo de GMP

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.